

**Kotoučová fréza HELISLOT bez příruby, Ø DC / Zef: 125/6mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	227714 125/6
GTIN	7291075335583
Třída artiklu	19D

**Popis****Provedení:**

Hospodárné obrábění drážek a T-drážek. Různé šířky drážek pouze s jednou velikostí vyměnitelné destičky díky koncepci usazení destičky s předsazenými zuby. Kvadratické vyměnitelné destičky s pozitivním úhlem čela pro efektivní a šetrné obrábění. Vysoká procesní spolehlivost díky optimalizovanému podepření destičky v usazení.

**Náhradní díl:**

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

**Technický popis**

Počet vyměnitelných břitových destiček	12
Upínací otvor Ø	40 mm
Řada	HELISLOT
Šířka drážky $a_p$	16 mm
Efektivní počet břitů $Z_{eff}$	6
Ø břitu $D_c$	125 mm

Celková délka $L_{\text{celk.}}$	20 mm
Maximální hloubka zářezu $a_{e \text{ max}}$	33 mm
Označení výrobce	SDN D125-16-40-XN13
Provedení stopky	s otvorem
Druh produktu	Kotoučová fréza

## Příslušenství

Upínací šroub Typ 1	229697 1
---------------------	----------