

**Kotoučová fréza HELISLOT bez příruby, Ø DC / Zef: 200/8mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	227714 200/8
GTIN	7291075335606
Třída artiklu	19D

**Popis****Provedení:**

Hospodárné obrábění drážek a T-drážek. Různé šířky drážek pouze s jednou velikostí vyměnitelné destičky díky koncepci usazení destičky s předsazenými zuby. Kvadratické vyměnitelné destičky s pozitivním úhlem čela pro efektivní a šetrné obrábění. Vysoká procesní spolehlivost díky optimalizovanému podepření destičky v usazení.

**Náhradní díl:**

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

**Technický popis**

Celková délka $L_{\text{celk.}}$	26 mm
Ø břitu $D_c$	200 mm
Řada	HELISLOT
Upínací otvor Ø	50 mm
Maximální hloubka zářezu $a_{e \text{ max}}$	59 mm
Efektivní počet břitů $Z_{\text{eff}}$	8

Šířka drážky $a_p$	20 mm
Počet vyměnitelných břitových destiček	16
Označení výrobce	SDN D200-20-50-XN13
Provedení stopky	s otvorem
Druh produktu	Kotoučová fréza

## Příslušenství

Upínací šroub Typ 1	229697 1
---------------------	----------