

**Kotoučová fréza HELISLOT bez příruby, Ø DC / Zef: 160/7mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	227714 160/7
GTIN	7291075335590
Třída artiklu	19D

**Popis****Provedení:**

Hospodárné obrábění drážek a T-drážek. Různé šířky drážek pouze s jednou velikostí vyměnitelné destičky díky koncepci usazení destičky s předsazenými zuby. Kvadratické vyměnitelné destičky s pozitivním úhlem čela pro efektivní a šetrné obrábění. Vysoká procesní spolehlivost díky optimalizovanému podepření destičky v usazení.

**Náhradní díl:**

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

**Technický popis**

Řada	HELISLOT
Počet vyměnitelných břitových destiček	14
Efektivní počet břitů $Z_{eff}$	7
Celková délka $L_{celk.}$	20 mm
Šířka drážky $a_p$	16 mm
Ø břitu $D_c$	160 mm

Upínací otvor $\varnothing$	40 mm
Maximální hloubka zářezu $a_{e \max}$	50,5 mm
Označení výrobce	SDN D160-16-40-XN13
Provedení stopky	s otvorem
Druh produktu	Kotoučová fréza

## Příslušenství

Upínací šroub Typ 1	229697 1
---------------------	----------