

**Kotoučová fréza HELISLOT s přírubou, Ø DC / Zef: 100/6mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	227720 100/6
GTIN	7291075430905
Třída artiklu	19D

Popis**Provedení:**

Hospodárné obrábění drážek a T-drážek. Různé šířky drážek pouze s jednou velikostí vyměnitelné destičky díky koncepci usazení destičky s předsazenými zuby. Kvadratické vyměnitelné destičky s pozitivním úhlem čela pro efektivní a šetrné obrábění. Vysoká procesní spolehlivost díky optimalizovanému podepření destičky v usazení.

Náhradní díl:

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

Technický popis

Počet vyměnitelných břitových destiček	12
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	40 mm
Řada	HELISLOT
Ø břitu D_c	100 mm
Efektivní počet břitů Z_{eff}	6
Délka límce L_1	25 mm

Maximální hloubka zářezu $a_{e\ max}$	26 mm
Upínací otvor \emptyset	27 mm
Šířka drážky a_p	12 mm
Označení výrobce	FDN D100-12-27-XN09
Provedení stopky	s otvorem
Druh produktu	Kotoučová fréza

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 5dílná Typ 3	229695 3
---	----------