



## Kotoučová fréza HELISLOT s přírubou, Ø DC / Zef: 80/5mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	227720 80/5
GTIN	7291075430899
Třída artiklu	19D

### Popis

#### Provedení:

Hospodárné obrábění drážek a T-drážek. Různé šířky drážek pouze s jednou velikostí vyměnitelné destičky díky koncepci usazení destičky s předsazenými zuby. Kvadratické vyměnitelné destičky s pozitivním úhlem čela pro efektivní a šetrné obrábění. Vysoká procesní spolehlivost díky optimalizovanému podepření destičky v usazení.

#### Náhradní díl:

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

### Technický popis

Efektivní počet břitů $Z_{eff}$	5
Celková délka $L_{celk.}$	40 mm
Počet vyměnitelných břitových destiček	10
Řada	HELISLOT
Ø břitu $D_c$	80 mm
Upínací otvor Ø	22 mm

Délka límce $L_1$	27 mm
Maximální hloubka zářezu $a_{e \max}$	22,5 mm
Šířka drážky $a_p$	12 mm
Označení výrobce	FDN D080-12-22-XN09
Provedení stopky	s otvorem
Druh produktu	Kotoučová fréza

## Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 5dílná Typ 3	229695 3
---	----------