




Kotoučová fréza HELISLOT s přírubou, Ø DC / Zef: 160/9mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	227720 160/9
GTIN	7291075430929
Třída artiklu	19D

Popis

Provedení:

Hospodárné obrábění drážek a T-drážek. Různé šířky drážek pouze s jednou velikostí vyměnitelné destičky díky koncepci usazení destičky s předsazenými zuby. Kvadratické vyměnitelné destičky s pozitivním úhlem čela pro efektivní a šetrné obrábění. Vysoká procesní spolehlivost díky optimalizovanému podepření destičky v usazení.

Náhradní díl:

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

Technický popis

Celková délka $L_{\text{celk.}}$	50 mm
Počet vyměnitelných břitových destiček	18
Efektivní počet břitů Z_{eff}	9
Ø břitu D_c	160 mm
Série	HELISLOT
Upínací otvor Ø	40 mm

Maximální hloubka zářezu $a_{e \max}$	45 mm
Délka límce L_1	35 mm
Šířka drážky a_p	12 mm
Označení výrobce	FDN D160-12-40-XN09
Tvar stopky	s otvorem
Druh produktu	Kotoučová fréza

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 5dílná Typ 3	229695 3
---	----------