

**Kotoučová fréza HELISLOT bez přírubby, Ø DC / Zef: 80/5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	227722 80/5
GTIN	7291075430813
Třída artiklu	19D

**Popis****Provedení:**

Hospodárné obrábění drážek a T-drážek. Různé šířky drážek pouze s jednou velikostí vyměnitelné destičky díky koncepci usazení destičky s předsazenými zuby. Kvadratické vyměnitelné destičky s pozitivním úhlem čela pro efektivní a šetrné obrábění. Vysoká procesní spolehlivost díky optimalizovanému podepření destičky v usazení.

**Náhradní díl:**

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

**Technický popis**

Ø břitu $D_c$	80 mm
Maximální hloubka zářezu $a_{e \max}$	20 mm
Řada	HELISLOT
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	16 mm
Počet vyměnitelných břitových destiček	10
Efektivní počet břitů $Z_{\text{eff}}$	5

Upínací otvor Ø	27 mm
Šířka drážky a <sub>p</sub>	12 mm
Označení výrobce	SDN D080-12-27-XN09
Provedení stopky	s otvorem
Druh produktu	Kotoučová fréza

## Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 5dílná Typ 3	229695 3
---	----------