

**Kotoučová fréza HELISLOT bez přírubby, Ø DC / Zef: 125/7mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	227722 125/7
GTIN	7291075430837
Třída artiklu	19D

Popis**Provedení:**

Hospodárné obrábění drážek a T-drážek. Různé šířky drážek pouze s jednou velikostí vyměnitelné destičky díky koncepci usazení destičky s předsazenými zuby. Kvadratické vyměnitelné destičky s pozitivním úhlem čela pro efektivní a šetrné obrábění. Vysoká procesní spolehlivost díky optimalizovanému podepření destičky v usazení.

Náhradní díl:

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

Technický popis

Efektivní počet břitů Z_{eff}	7
Počet vyměnitelných břitových destiček	14
Celková délka $L_{celk.}$	16 mm
Maximální hloubka zářezu $a_{e max}$	34 mm
Ø břitu D_c	125 mm
Řada	HELISLOT

Upínací otvor Ø	40 mm
Šířka drážky a _p	12 mm
Označení výrobce	SDN D125-12-40-XN09
Provedení stopky	s otvorem
Druh produktu	Kotoučová fréza

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 5dílná Typ 3	229695 3
---	----------