



## Kotoučová fréza HELISLOT bez příruby, Ø DC / Zef: 100/6mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	227722 100/6
GTIN	7291075430820
Třída artiklu	19D

### Popis

#### Provedení:

Hospodárné obrábění drážek a T-drážek. Různé šířky drážek pouze s jednou velikostí vyměnitelné destičky díky koncepci usazení destičky s předsazenými zuby. Kvadratické vyměnitelné destičky s pozitivním úhlem čela pro efektivní a šetrné obrábění. Vysoká procesní spolehlivost díky optimalizovanému podepření destičky v usazení.

#### Náhradní díl:

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

### Technický popis

Efektivní počet břitů $Z_{eff}$	6
Maximální hloubka zářezu $a_{e\ max}$	25 mm
Počet vyměnitelných břitových destiček	12
Ø břitu $D_c$	100 mm
Upínací otvor Ø	32 mm
Celková délka $L_{celk.}$	16 mm

Řada	HELISLOT
Šířka drážky $a_p$	12 mm
Označení výrobce	SDN D100-12-32-XN09
Provedení stopky	s otvorem
Druh produktu	Kotoučová fréza

## Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 5dílná Typ 3	229695 3
---	----------