

Garant**Kotoučová fréza s nákrůžkem šířka $a_p = 5$ mm, $\varnothing D$: 100mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	218562 100
GTIN	4045197462442
Třída artiklu	210

Popis**Provedení:**

Kotoučová fréza z robustní speciální oceli pro snížení vibrací.

Použití:

K frézování drážek i štěrbin. Použitelné pro rovné či nerovné základy drážek.

Náhradní díl:

Č. 219949 (TX9; 2,0 Nm).

Upozornění:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 2,2 s čepelí č. 674252 vel. IP9.

Kotoučové frézy lze opatřit do $\varnothing D = 200$ mm.

Technický popis

Vhodná vyměnitelná břitová destička	SNHX
Upínací otvor \varnothing	27 mm
Efektivní počet břitů Z_{eff}	6
\varnothing límce d_1	48 mm
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	50 mm

Ø břitu D _c	100 mm
Maximální hloubka zářezu a _{e max}	24,2 mm
Počet vyměnitelných břitových destiček	12
Provedení stopky	s otvorem
Vnitřní chlazení	ne
Výměna nástroje	PowerCard
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SN.. 1103
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219949 (IP9; 2,0 Nm)
Druh produktu	Kotoučová fréza

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 9IP	674252 9IP
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10-dílná	219949
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 2,2 Nm	211750 2,2