

Garant**Kotoučová fréza s nákrůžkem šířka $a_p = 16$ mm, $\varnothing D$: 125mm**

Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 218569 125 |
| GTIN | 4045197530660 |
| Třída artiklu | 210 |

Popis

Provedení:

Kotoučová fréza z robustní speciální oceli pro snížení vibrací.

Použití:

K frézování drážek i štěrbin. Použitelné pro rovné či nerovné základy drážek.

Náhradní díl:

Č. 219983 (TX15; 2,2 Nm).

Pozor:

Pro získání rovného dna drážky používejte neutrální, levé a pravé vyměnitelné břitové destičky, přičemž se na prostřední řadě lůžek destiček namontuje neutrální destička.

Upozornění:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 2,2 s čepelí č. 674252 vel. IP15. Kotoučové frézy lze opatřit do $\varnothing D = 200$ mm.

Technický popis

| | |
|-----------------------------|-------|
| \varnothing límce d_1 | 70 mm |
| Upínací otvor \varnothing | 40 mm |

| | |
|--|-----------------------|
| Celková délka $L_{\text{celk.}}$ | 50 mm |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | SNHX |
| Maximální hloubka zářezu $a_{e \text{ max}}$ | 23,7 mm |
| Efektivní počet břitů Z_{eff} | 4 |
| Ø břitu D_c | 125 mm |
| Počet vyměnitelných břitových destiček | 12 |
| Provedení stopky | s otvorem |
| Vnitřní chlazení | ne |
| Výměna nástroje | PowerCard |
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SN.. 1207 |
| Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 219984 (IP15; 2,2 Nm) |
| Druh produktu | Kotoučová fréza |

Příslušenství

| | |
|--|-------------|
| Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 2,2 Nm | 211750 2,2 |
| Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10dílná | 219983 |
| Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10dílná | 219984 |
| PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP | 674252 15IP |