

Garant**Kotoučová fréza s nákrůžkem šířka $a_p = 10$ mm, $\varnothing D$: 100mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	218566 100
GTIN	4045197530387
Třída artiklu	210

Popis**Provedení:**

Kotoučová fréza z robustní speciální oceli pro snížení vibrací.

Použití:

K frézování drážek i štěrbin. Použitelné pro rovné či nerovné základy drážek.

Náhradní díl:

Č. 219983 (TX15; 2,2 Nm).

Upozornění:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 2,2** s čepelí č. **674252 vel. IP15**.

Kotoučové frézy lze opatřit do $\varnothing D = 200$ mm.

Technický popis

Maximální hloubka zářezu $a_{e \max}$	24,2 mm
\varnothing límce d_1	48 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	SNHX
Efektivní počet břitů Z_{eff}	5
\varnothing břitu D_c	100 mm

Upínací otvor Ø	27 mm
Celková délka L _{celk.}	50 mm
Počet vyměnitelných břitových destiček	10
Provedení stopky	s otvorem
Vnitřní chlazení	ne
Výměna nástroje	PowerCard
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SN.. 1205
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219983 (IP15; 2,2 Nm)
Druh produktu	Kotoučová fréza

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10dílná	219983
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP