

Garant**Zanořovací fréza 93°, s otvorem, Ø D / počet břitů Z: 52/3mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	211807 52/3
GTIN	4045197648402
Třída artiklu	210

Popis

Provedení:

Vyšší tuhost nástroje díky pojistce proti krutu mezi vyměnitelnou břitovou destičkou a uložením destičky.

Použití:

Pro zamezení zadření třísek, speciálně při frézování hlubokých kapes.

Upozornění:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 5,7** s čepelí č. **674252 vel. 20IP**.

Technický popis

Celková délka $L_{\text{celk.}}$	55 mm
Ø břitu D_c	52 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VCG. 2205
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Upínací otvor Ø	22 mm
Počet břitů Z	3
Úhel šikmého zanořování α_{max}	4,05 stupeň

Vrtací kruhové frézování a_p	10 mm
Délka šikmého zanořování L pro α_{max}	42,34 mm
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{min}$	98 mm
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{max}$	102 mm
$\varnothing D_3$	46 mm
Provedení stopky	s otvorem
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kruhové frézování
Vnitřní chlazení	ano
Strategie obrábění	MTC
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Zanořovací fréza

Příslušenství

Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 5,7 Nm	211750 5,7
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10dílná	219800
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP