



Řezné vložky TANGGRIP TAG N-C, IC1010, Šířka zápichu w / rohový rádius R: 4/0,24mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	273626 4/0,24
GTIN	7291075213010
Třída artiklu	26A

Popis

Provedení:

Lamače třísek s výraznou ochrannou fazetkou. Volba číslo jedna pro ISO-P. Střední a vysoké posuvy.

Použití:

Pro zapichování a upichování.

Vhodné pro:

Držák destiček č. 273610 – 273614.

Upozornění:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

Šířka zápichu w	4 mm
Rohový rádius R	0,24 mm
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Tolerance šířky zápichu w	0,04 mm

Řada	TANGGRIP-PL
Označení výrobce	TAG N4C IC1010
Počet výměn/řezání	1
Řezný materiál	TK
Profil vyměnitelné břitové destičky	neutrální
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hlavní způsob použití	P
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	C
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 180 m/min
Typ	IC1010
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů