

**Řezné vložky TANGGRIP TAG N-C, IC5400, Šířka zápichu w / rohový rádius R:
2/0,2mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273630 2/0,2
GTIN	7291075213546
Třída artiklu	26A

Popis**Provedení:**

Lamače třísek s výraznou ochrannou fazetkou. Volba číslo jedna pro ISO-P. Střední a vysoké posuvy.

Použití:

Pro zapichování a upichování.

Vhodné pro:

Držák destiček č. 273610 – 273614.

Upozornění:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

Šířka zápichu w	2 mm
Rohový rádius R	0,2 mm
Tolerance šířky zápichu w	0,04 mm
Posuv f	0,1 - 0,16 mm/ot,

Řada	TANGGRIP-PL
Označení výrobce	TAG N2C IC5400
Počet výměn/řezání	1
Řezný materiál	TK
Profil vyměnitelné břitové destičky	neutrální
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hlavní způsob použití	P
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	C
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 180 m/min
Typ	IC5400
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů