



## Řezné vložky TANGGRIP TAG N-MF, IC1030, Šířka zápichu w / rohový rádius R: 3,05/0,2mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	273634 3,05/0,2
GTIN	7291075325782
Třída artiklu	26A

### Popis

**Provedení:**

Lamače třísek s ochrannou fazetkou. Univerzální systém pro ISO-P a ISO-M. Pro střední posuvy.

**Použití:**

Pro zapichování a upichování.

**Vhodné pro:**

Držák destiček č. 273610 – 273614.

**Upozornění:**

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

### Technický popis

Šířka zápichu w	3,05 mm
Rohový rádius R	0,2 mm
Posuv f	0,06 - 0,18 mm/ot,
Tolerance šířky zápichu w	0,05 mm
Řada	TANGGRIP-PL

Označení výrobce	TAG N3MF IC1030
Počet výměn/řezání	1
Řezný materiál	TK
Profil vyměnitelné břitové destičky	neutrální
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hlavní způsob použití	P
Vedlejší použití	M
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Lamač třísek	MF
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	60 - 180 m/min
Typ	IC1030
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů