



Řezné vložky TANGGRIP TAG N-MF, IC1010, Šířka zápichu w / rohový rádius R: 4/0,25mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	273632 4/0,25
GTIN	7291075325768
Třída artiklu	26A

Popis

Provedení:

Lamače třísek s ochrannou fazetkou. Univerzální systém pro ISO-P a ISO-M. Pro střední posuvy.

Použití:

Pro zapichování a upichování.

Vhodné pro:

Držák destiček č. 273610 – 273614.

Upozornění:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

Šířka zápichu w	4 mm
Rohový rádius R	0,25 mm
Posuv f	0,07 - 0,22 mm/ot,
Tolerance šířky zápichu w	0,05 mm
Řada	TANGGRIP-PL

Označení výrobce	TAG N4MF IC1010
Počet výměn/řezání	1
Řezný materiál	TK
Profil vyměnitelné břitové destičky	neutrální
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hlavní způsob použití	P
Vedlejší použití	M
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	MF
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 180 m/min
Typ	IC1010
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů