

**Řezné vložky TANGGRIP TAG N-MF, IC5400, Šířka zápichu w / rohový rádius R:  
3,05/0,2mm****Údaje o objednavce**

Artikové číslo	273636 3,05/0,2
GTIN	7291075325904
Třída artiklu	26A

**Popis****Provedení:**

Lamače třísek s ochrannou fazetkou. Univerzální systém pro ISO-P a ISO-M. Pro střední posuvy.

**Použití:**

Pro zapichování a upichování.

**Vhodné pro:**

Držák destiček č. 273610 – 273614.

**Upozornění:**

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

**Technický popis**

Šířka zápichu w	3,05 mm
Rohový rádius R	0,2 mm
Posuv f	0,06 - 0,18 mm/ot,
Tolerance šířky zápichu w	0,05 mm
Řada	TANGGRIP-PL

Označení výrobce	TAG N3MF IC5400
Počet výměn/řezání	1
Řezný materiál	TK
Profil vyměnitelné břitové destičky	neutrální
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hlavní způsob použití	P
Vedlejší použití	M
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	MF
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	60 - 180 m/min
Typ	IC5400
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů