

**Řezné vložky HELIGRIP, IC8250, Šířka zápichu w / rohový rádius R: 4/0,4mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273403 4/0,4
GTIN	7291075028850
Třída artiklu	26C

Popis**Provedení:**

Pozitivní lamač třísek. Měkký řez. Redukované řezné síly.

Použití:

Pro axiální a radiální soustružení zápichů, zapichování a upichování, axiální zapichování a vnitřní obrábění. (řezné vložky HELIGRIP pro axiální drážkování jsou kompatibilní pouze s držákem HFHR).

Vhodné pro:

Držák destiček č. 273766 – 273768.

Upozornění:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

Šířka zápichu w	4 mm
Posuv f zapichování	0,09 - 0,15 mm/ot,
Tolerance šířky zápichu w	0,05 mm
Rohový rádius R	0,4 mm
Posuv f soustružení	0,18 - 0,24 mm/ot,

INSL	19 mm
Posuv f čelní soustružení	0,15 - 0,3 mm/ot,
Posuv f axiální zapichování	0,1 - 0,24 mm/ot,
Hloubka řezu a_p	0,25 - 2,4 mm
Řada	HELI-GRIP
Hloubka řezu $a_{p\ max}$	2,4 mm
Hloubka řezu $a_{p\ min}$	0,5 mm
Označení výrobce	GRIP 4004Y IC8250
Počet výměn/řezání	1
Řezný materiál	TK
Profil vyměnitelné břitové destičky	neutrální
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hlavní způsob použití	P
Vedlejší použití	M
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	U
Řezná rychlost v_c hlavní použití	45 - 260 m/min
Typ	IC8250
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů