

**Řezné vložky HELIGRIP, IC808, Šířka zápichu w / rohový rádius R: 4/0,2mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273407 4/0,2
GTIN	7291075028775
Třída artiklu	26C

Popis**Provedení:**

Pozitivní lamač třísek. Měkký řez. Redukované řezné síly.

Použití:

Pro axiální a radiální soustružení zápichů, zapichování a upichování, axiální zapichování a vnitřní obrábění. (řezné vložky HELIGRIP pro axiální drážkování jsou kompatibilní pouze s držákem HFHR).

Vhodné pro:

Držák destiček č. 273766 – 273768.

Upozornění:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

Tolerance šířky zápichu w	0,05 mm
Šířka zápichu w	4 mm
Rohový rádius R	0,2 mm
Posuv f zapichování	0,09 - 0,14 mm/ot,
Posuv f soustružení	0,16 - 0,21 mm/ot,
INSL	19 mm

Posuv f axiální zapichování	0,1 - 0,24 mm/ot,
Posuv f čelní soustružení	0,15 - 0,3 mm/ot,
Hloubka řezu a_p	0,5 - 1,9 mm
Řada	HELI-GRIP
Hloubka řezu $a_{p\ max}$	2,4 mm
Hloubka řezu $a_{p\ min}$	0,25 mm
Označení výrobce	GRIP 4002Y IC808
Počet výměn/řezání	1
Řezný materiál	TK
Profil vyměnitelné břitové destičky	neutrální
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hlavní způsob použití	UNI
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	U
Řezná rychlost v_c hlavní použití	30 - 200 m/min
Typ	IC808
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů