

**Řezné vložky HELIGRIP, IC830, Šířka zápichu w / rohový rádius R: 6/0,8mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273405 6/0,8
GTIN	7291075029086
Třída artiklu	26C

Popis**Provedení:**

Pozitivní lamač třísek. Měkký řez. Redukované řezné síly.

Použití:

Pro axiální a radiální soustružení zápichů, zapichování a upichování, axiální zapichování a vnitřní obrábění. (řezné vložky HELIGRIP pro axiální drážkování jsou kompatibilní pouze s držákem HFHR).

Vhodné pro:

Držák destiček č. 273766 – 273768.

Upozornění:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

Tolerance šířky zápichu w	0,05 mm
Šířka zápichu w	6 mm
Rohový rádius R	0,8 mm
Posuv f zapichování	0,13 - 0,25 mm/ot,
Posuv f soustružení	0,24 - 0,42 mm/ot,

INSL	19 mm
Posuv f axiální zapichování	0,12 - 0,28 mm/ot,
Posuv f čelní soustružení	0,15 - 0,4 mm/ot,
Hloubka řezu a_p	1 - 3,6 mm
Řada	HELI-GRIP
Hloubka řezu $a_{p\ max}$	3,6 mm
Hloubka řezu $a_{p\ min}$	1 mm
Označení výrobce	GRIP 6008Y IC830
Počet výměn/řezání	1
Řezný materiál	TK
Profil vyměnitelné břitové destičky	neutrální
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hlavní způsob použití	UNI
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Lamač třísek	U
Řezná rychlost v_c hlavní použití	50 - 140 m/min
Typ	IC830
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů