



## Řezné vložky TANGGRIP TNF-IQ, IC808, Šířka zápichu w / rohový rádius R: 5/0,35mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	274222 5/0,35
GTIN	7291075326185
Třída artiklu	26A

### Popis

**Provedení:**

Pozitivní lamač třísek. Měkký řez. Optimální kontrola třísek a odvádění třísek. Nízké až střední posuvy.

**Použití:**

Pro axiální zapichování.

**Vhodné pro:**

Držák destiček č. 274202 – 274205.

**Upozornění:**

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

### Technický popis

Rohový rádius R	0,35 mm
Šířka zápichu w	5 mm
Posuv f	0,12 - 0,2 mm/ot,
Tolerance šířky zápichu w	0,05 mm
Řada	TANG-GRIP

Označení výrobce	TNF 5P-IQ IC808
Počet výměn/řezání	1
Řezný materiál	TK
Profil vyměnitelné břitové destičky	neutrální
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hlavní způsob použití	P
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	P
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	80 - 150 m/min
Typ	IC808
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů