




## Axiální upichovací držáky TANGGRIP TNFFA-IQ Zesílené provedení, pravý, Rozsah Ø / zápich DAXN-DAXX: 65-80mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	274202 65-80
GTIN	7291075310818
Třída artiklu	26D

### Popis

**Použití:**

Pro axiální zapichování.

**Vhodné pro:**

Vyměnitelné břity č. 274422 – 274226.

**Pozor:**

Montážní klíč č. 279952 je nutno objednat zvlášť.

### Technický popis

Hloubka zápichu $t_{max}$	27 mm
Řada	TANG-GRIP
Šířka zápichu $w$	3 mm
Celková délka $L$	90 mm
WB_2	18,5 mm
WF	9,5 mm
Výška stopky $h_s$	32 mm
Funkční výška $h_1$	24,8 mm
Označení výrobce	TNFFA 65R-3IQ
Délka vyložení	27 mm

Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ne
Možnost axiálního upichování	ano
Druh produktu	Soustružnický držák