




Axiální upichovací držáky TANGGRIP TNFFA-IQ Zesílené provedení, pravý, Rozsah Ø / zápich DAXN-DAXX: 54-65mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	274202 54-65
GTIN	7291075310801
Třída artiklu	26D

Popis

Použití:

Pro axiální zapichování.

Vhodné pro:

Vyměnitelné břity č. 274422 – 274226.

Pozor:

Montážní klíč č. 279952 je nutno objednat zvlášť.

Technický popis

Řada	TANG-GRIP
Celková délka L	90 mm
Hloubka zápichu t_{max}	26 mm
Šířka zápichu w	3 mm
WB_2	18,5 mm
WF	9,5 mm
Výška stopky h_s	32 mm
Funkční výška h_1	24,8 mm
Označení výrobce	TNFFA 54R-3IQ
Délka vyložení	26 mm

Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ne
Možnost axiálního upichování	ano
Druh produktu	Soustružnický držák