



## Axiální upichovací držáky TANGGRIP TNFFA-IQ Zesílené provedení, vlevo, Rozsah Ø / zápich DAXN-DAXX: 80-130mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	274203 80-130
GTIN	7291075311013
Třída artiklu	26D

### Popis

#### Použití:

Pro axiální zapichování.

#### Vhodné pro:

Vyměnitelné břity č. 274422 – 274226.

#### Pozor:

Montážní klíč č. 279952 je nutno objednat zvlášť.

### Technický popis

Hloubka zápichu $t_{max}$	27 mm
Řada	TANG-GRIP
Celková délka L	90 mm
Šířka zápichu w	4 mm
WF	9 mm
WB_2	14,8 mm
Funkční výška $h_1$	24,8 mm
Výška stopky $h_5$	32 mm
Označení výrobce	TNFFA 80L-4IQ
Délka vyložení	27 mm

Způsob použití	vlevo
Vnitřní chlazení	ne
Možnost axiálního upichování	ano
Druh produktu	Soustružnický držák