




Axiální upichovací držáky TANGGRIP TNFFA-IQ Zesílené provedení, pravý, Rozsah Ø / zápich DAXN-DAXX: 110-300mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	274202 110-300
GTIN	7291075311174
Třída artiklu	26D

Popis

Použití:

Pro axiální zapichování.

Vhodné pro:

Vyměnitelné břity č. 274422 – 274226.

Pozor:

Montážní klíč č. 279952 je nutno objednat zvlášť.

Technický popis

Hloubka zápichu t_{max}	35 mm
Řada	TANG-GRIP
Celková délka L	90 mm
Šířka zápichu w	6 mm
WF	10,2 mm
WB_2	14,8 mm
Výška stopky h_s	32 mm
Funkční výška h_1	24,8 mm
Označení výrobce	TNFFA 110R-6IQ
Délka vyložení	35 mm

Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ne
Možnost axiálního upichování	ano
Druh produktu	Soustružnický držák