



Axiální upichovací držáky TANGGRIP TNFFH-IQ, pravý, Rozsah Ø / zápich DAXN-DAXX: 150,1-500mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	274204 150,1-500
GTIN	7291075310757
Třída artiklu	26D

Popis

Provedení:

Se dvěma opěrami destiček.

Použití:

Pro axiální zapichování.

Vhodné pro:

Vyměnitelné břity č. 274422 – 274226.

Pozor:

Montážní klíč č. 279952 je nutno objednat zvlášť.

Technický popis

Šířka zápichu w	5 mm
Hloubka zápichu t_{max}	35 mm
Řada	TANG-GRIP
Celková délka L	150 mm
WB_2	5,2 mm
WF	3,5 mm
Výška stopky h_s	32 mm
Funkční výška h_1	24,8 mm
Označení výrobce	TNFFH 150R-5IQ

Délka vyložení	35 mm
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ne
Možnost axiálního upichování	ano
Druh produktu	Soustružnický držák