



Axiální upichovací držáky TANGGRIP TNFFH-IQ, vlevo, Rozsah Ø / zápich DAXN-DAXX: 90-120mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	274205 90-120
GTIN	7291075310672
Třída artiklu	26D

Popis

Provedení:

Se dvěma opěrami destiček.

Použití:

Pro axiální zapichování.

Vhodné pro:

Vyměnitelné břity č. 274422 – 274226.

Pozor:

Montážní klíč č. 279952 je nutno objednat zvlášť.

Technický popis

Řada	TANG-GRIP
Šířka zápichu w	3 mm
Celková délka L	150 mm
Hloubka zápichu t_{max}	18 mm
WF	4,1 mm
WB_2	5,2 mm
Výška stopky h_s	32 mm
Funkční výška h_1	24,8 mm
Označení výrobce	TNFFH 90L-3IQ

Délka vyložení	18 mm
Způsob použití	vlevo
Vnitřní chlazení	ne
Možnost axiálního upichování	ano
Druh produktu	Soustružnický držák