



## Axiální upichovací držáky TANGGRIP TNFFH-IQ, vlevo, Rozsah Ø / zápich DAXN-DAXX: 150-500mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	274205 150-500
GTIN	7291075310689
Třída artiklu	26D

### Popis

**Provedení:**

Se dvěma opěrami destiček.

**Použití:**

Pro axiální zapichování.

**Vhodné pro:**

Vyměnitelné břity č. 274422 – 274226.

**Pozor:**

Montážní klíč č. 279952 je nutno objednat zvlášť.

### Technický popis

Řada	TANG-GRIP
Hloubka zápichu $t_{max}$	32 mm
Celková délka L	150 mm
Šířka zápichu w	4 mm
WF	3,8 mm
WB_2	5,2 mm
Funkční výška $h_1$	24,8 mm
Výška stopky $h_5$	32 mm
Označení výrobce	TNFFH 150L-4IQ

Délka vyložení	32 mm
Způsob použití	vlevo
Vnitřní chlazení	ne
Možnost axiálního upichování	ano
Druh produktu	Soustružnický držák