

**Nožový držák HELIGRIP HELI, pravý, Velikost dříku / šířka zápichu w: 16/4mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273766 16/4
GTIN	7291075032130
Třída artiklu	26D

Popis**Provedení:**

Rovné provedení (obrázek 1).

Použití:

Pro soustružení zápichů, zapichování a upichování.

Vhodné pro:

Vyměnitelné břity č. 273403 – 273413.

Technický popis

Řada	HELI-GRIP
Hloubka zápichu t_{max}	12 mm
WF	14,4 mm
Délka hlavy L_1	29 mm
Šířka zápichu w	4 mm
Velikost stopky	16 mm
Celková délka L	135 mm
CWX	4,76 mm
CUTDIA	32 mm
WB	3,2 mm
Označení výrobce	HELIR 1616-4T12

Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ne
Možnost axiálního upichování	ano
Druh produktu	Soustružnický držák