

**Nožový držák HELIGRIP HELI, pravý, Velikost dříku / šířka zápichu w: 25/4mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273766 25/4
GTIN	7291075031430
Třída artiklu	26D

Popis**Použití:**

Pro soustružení zápichů, zapichování a upichování.

Vhodné pro:

Vyměnitelné břity č. 273403 – 273413.

Technický popis

Délka hlavy L ₁	42 mm
Řada	HELI-GRIP
WF	23,4 mm
Velikost stopky	25 mm
Šířka zápichu w	4 mm
Celková délka L	140 mm
CWX	4,76 mm
CUTDIA	50 mm
WB	3,2 mm
Velikost destiček	20 mm
Označení výrobce	HELIR 2525-4T25
Způsob použití	pravý

Vnitřní chlazení	ne
Možnost axiálního upichování	ano
Druh produktu	Soustružnický držák