



Nožový držák PENTAIQGRIP PCH-IQ, pravý, Velikost stopky / velikost destičky: 25/40mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	273576 25/40
GTIN	7291075317978
Třída artiklu	26D

Popis

Použití:

První volba pro upichování do průměru 40 mm. Je možné i zapichování.

Vhodné pro:

Vyměnitelné břity č. 273580 – 273581.

Technický popis

Řada	PENTAIQGRIP
CWN-CWX	3 - 3,2 mm
Celková délka L	135 mm
HBH	8 mm
Velikost stopky	25 mm
WF	23,7 mm
Délka hlavy L ₁	33,3 mm
H	43,5 mm
HBL	33,6 mm
Velikost destiček	12 mm
Označení výrobce	PCHR 25-D40-3-IQ
Způsob použití	pravý

Vnitřní chlazení	ne
Možnost axiálního upichování	ne
Druh produktu	Soustružnický držák