



## Nožový držák PENTAIQGRIP PCH-IQ, pravý, Velikost stopky / velikost destičky: 20/32mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	273576 20/32
GTIN	7291075318319
Třída artiklu	26D

### Popis

#### Použití:

První volba pro upichování do průměru 40 mm. Je možné i zapichování.

#### Vhodné pro:

Vyměnitelné břity č. 273580 – 273581.

### Technický popis

H	33,6 mm
Délka hlavy L <sub>1</sub>	28,4 mm
CWN-CWX	2 - 2,4 mm
HBH	6 mm
Řada	PENTAIQGRIP
WF	19,5 mm
Velikost stopky	20 mm
Celková délka L	120 mm
HBL	29,5 mm
Označení výrobce	PCHR 20-D32-2-IQ
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ne

Možnost axiálního upichování

ne

Druh produktu

Soustružnický držák