



## Nožový držák PENTAIQGRIP PCH-IQ, levá, Velikost stopky / velikost destičky: 25/40mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	273577 25/40
GTIN	7291075318029
Třída artiklu	26D

### Popis

#### Použití:

První volba pro upichování do průměru 40 mm. Je možné i zapichování.

#### Vhodné pro:

Vyměnitelné břity č. 273580 – 273581.

### Technický popis

HBH	8 mm
Celková délka L	135 mm
Velikost stopky	25 mm
WF	23,7 mm
H	43,5 mm
Délka hlavy L <sub>1</sub>	33,3 mm
CWN-CWX	3 - 3,2 mm
Řada	PENTAIQGRIP
HBL	33,6 mm
Označení výrobce	PCHL 25-D40-3-IQ
Způsob použití	levá
Vnitřní chlazení	ne

Možnost axiálního upichování

ne

Druh produktu

Soustružnický držák