

**Nožový držák PENTAIQGRIP PCH-IQ, levá, Velikost stopky / velikost destičky:
20/40mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273577 20/40
GTIN	7291075318012
Třída artiklu	26D

Popis**Použití:**

První volba pro upichování do průměru 40 mm. Je možné i zapichování.

Vhodné pro:

Vyměnitelné břity č. 273580 – 273581.

Technický popis

CWN-CWX	3 - 3,2 mm
Řada	PENTAIQGRIP
H	43,5 mm
HBH	13 mm
Délka hlavy L ₁	33,3 mm
WF	18,7 mm
Velikost stopky	20 mm
Celková délka L	135 mm
HBL	35,6 mm
Označení výrobce	PCHL 20-D40-3-IQ
Způsob použití	levá
Vnitřní chlazení	ne

Možnost axiálního upichování

ne

Druh produktu

Soustružnický držák