



## Řezné vložky FLASHPENTA PMN D-J/D-C, IC908, Šířka zápichu w / velikost destičky: 2/32mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	273581 2/32
GTIN	7291075380606
Třída artiklu	26K

### Popis

**Provedení:**

Pro upichování tyčí, tvrdých materiálů a náročné aplikace. Lamače třísek s výraznou ochrannou fazetkou. Střední až vysoké posuvy.

**Vhodné pro:**

Nožový držák č. 273576–273577.

**Upozornění:**

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

### Technický popis

Rohový rádius R	0,2 mm
Tolerance šířky zápichu w	0,03 mm
Šířka zápichu w	2 mm
Posuv f	0,04 - 0,14 mm/ot,
Tolerance rohový rádius R	0,03 mm
Řada	FLASHPENTA

Označení výrobce	PMN D32-2C02 IC908
Počet výměn/řezání	5
Řezný materiál	TK
Profil vyměnitelné břitové destičky	neutrální
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hlavní způsob použití	UNI
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	C
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	60 - 180 m/min
Typ	IC908
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů