



Řezné vložky FLASHPENTA PMN D-J/D-C, IC908, Šířka zápichu w / velikost destičky: 3/40mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	273581 3/40
GTIN	7291075380590
Třída artiklu	26K

Popis

Provedení:

Pro upichování tyčí, tvrdých materiálů a náročné aplikace. Lamače třísek s výraznou ochrannou fazetkou. Střední až vysoké posuvy.

Vhodné pro:

Nožový držák č. 273576–273577.

Upozornění:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

Posuv f	0,06 - 0,22 mm/ot,
Rohový rádius R	0,2 mm
Šířka zápichu w	3 mm
Tolerance šířky zápichu w	0,03 mm
Tolerance rohový rádius R	0,03 mm
Řada	FLASHPENTA

Označení výrobce	PMN D40-3C02 IC908
Počet výměn/řezání	5
Řezný materiál	TK
Profil vyměnitelné břitové destičky	neutrální
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hlavní způsob použití	UNI
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	C
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 180 m/min
Typ	IC908
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů