

Yale

Kladkostroj s čelním ozubeným kolem Yalelift 360°, Nosnost: 0,5t



Údaje o objednávce

Artikové číslo	086025 0,5
GTIN	4025092930581
Třída artiklu	08X

Popis

Provedení:

Každý kladkostroj je přezkoušen na přetížení a je dodáván s provozním návodem a vysvědčením o zkoušce.

O 360° otočné ruční vedení řetězu umožňuje ovládání ze všech poloh. Konstruováno pro těžké nasazení. Odpovídá nejnovějším evropským bezpečnostním předpisům. Pracovník obsluhy již nemusí pracovat v nebezpečném dosahu nákladu.

Upozornění:

Nosnost až 20 t, řetězový zásobník a pojistka proti přetížení na poptávku.

Provedení s integrovaným podvozkem, pozinkované provedení a provedení ATEX na poptávku.

Technický popis

Zdvihací síla při jmenovitém zatížení	21 daN
Nosnost t	0,5 t
Počet provazových řetězů	1
Nosnost	500 kg

Normální výška zvedání	3 m
Hmotnost	9 kg
Druh produktu	Kladkostroj