

**Nožový držák HELIGRIP HELI, vlevo, Velikost dříku / šířka zápichu w: 16/3mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273767 16/3
GTIN	7291075031928
Třída artiklu	26D

Popis**Provedení:**

Rovné provedení (obrázek 1).

Použití:

Pro soustružení zápichů, zapichování a upichování.

Vhodné pro:

Vyměnitelné břity č. 273403 – 273413.

Technický popis

WF	14,8 mm
Řada	HELI-GRIP
Velikost stopky	16 mm
Šířka zápichu w	3 mm
Celková délka L	135 mm
Hloubka zápichu t_{max}	12 mm
Délka hlavy L_1	30 mm
WB	2,4 mm
CWX	3,18 mm
CUTDIA	32 mm
Označení výrobce	HELIL 1616-3T12

Způsob použití	vlevo
Vnitřní chlazení	ne
Možnost axiálního upichování	ano
Druh produktu	Soustružnický držák