

**Nožový držák HELIGRIP HELI, vlevo, Velikost dříku / šířka zápichu w: 16/4mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273767 16/4
GTIN	7291075032116
Třída artiklu	26D

**Popis****Provedení:**

Rovné provedení (obrázek 1).

**Použití:**

Pro soustružení zápichů, zapichování a upichování.

**Vhodné pro:**

Vyměnitelné břity č. 273403 – 273413.

**Technický popis**

Velikost stopky	16 mm
WF	14,4 mm
Šířka zápichu w	4 mm
Celková délka L	135 mm
Délka hlavy L <sub>1</sub>	29 mm
Řada	HELI-GRIP
Hloubka zápichu t <sub>max</sub>	12 mm
CWX	4,76 mm
WB	3,2 mm
Označení výrobce	HELIL 1616-4T12
Způsob použití	vlevo

Vnitřní chlazení	ne
Možnost axiálního upichování	ano
Druh produktu	Soustružnický držák