

**Nožový držák HELIGRIP HELI, vlevo, Velikost dříku / šířka zápichu w: 20/4mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273767 20/4
GTIN	7291075031676
Třída artiklu	26D

Popis**Provedení:**

Provedení s rádiusem (obrázek 2).

Použití:

Pro soustružení zápichů, zapichování a upichování.

Vhodné pro:

Vyměnitelné břity č. 273403 – 273413.

Technický popis

Velikost stopky	20 mm
Celková délka L	140 mm
Délka hlavy L ₁	42 mm
Šířka zápichu w	4 mm
Řada	HELI-GRIP
WF	18,4 mm
CWX	4,76 mm
CUTDIA	50 mm
WB	3,2 mm
Označení výrobce	HELIL 2020-4T25
Způsob použití	vlevo

Vnitřní chlazení	ne
Možnost axiálního upichování	ano
Druh produktu	Soustružnický držák