

**Nožový držák HELIGRIP HELI, vlevo, Velikost dříku / šířka zápichu w: 25/6mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273767 25/6
GTIN	7291075031485
Třída artiklu	26D

Popis**Provedení:**

Provedení s rádiusem (obrázek 2).

Použití:

Pro soustružení zápichů, zapichování a upichování.

Vhodné pro:

Vyměnitelné břity č. 273403 – 273413.

Technický popis

Velikost stopky	25 mm
Celková délka L	140 mm
Šířka zápichu w	6 mm
Řada	HELI-GRIP
WF	22,4 mm
Délka hlavy L ₁	51,4 mm
CWX	6,35 mm
WB	5,2 mm
CUTDIA	60 mm
Označení výrobce	HELIL 2525-6T30
Způsob použití	vlevo

Vnitřní chlazení	ne
Možnost axiálního upichování	ano
Druh produktu	Soustružnický držák