



Nožový držák PENTACUT PCH 24-34, pravý, Velikost stopky / velikost destičky: 12/24mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	273924 12/24
GTIN	7291075172010
Třída artiklu	26D

Popis

Vhodné pro:

Vyměnitelné břity č. 273937 – 273939.

Technický popis

Hloubka zápichu t_{max}	6,5 mm
Velikost stopky	12 mm
Délka hlavy L_1	19,5 mm
Řada	PENTACUT
Celková délka L	120 mm
HBH	4 mm
CWN-CWX	0,5 - 3,2 mm
Velikost destiček	25 mm
Označení výrobce	PCHR 12-24
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ne
Možnost axiálního upichování	ne
Druh produktu	Soustružnický držák

