



Nožový držák PENTACUT PCH 24-34, pravý, Velikost stopky / velikost destičky: 16/24mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	273924 16/24
GTIN	7291075172027
Třída artiklu	26D

Popis

Vhodné pro:

Vyměnitelné břity č. 273937 – 273939.

Technický popis

Řada	PENTACUT
Hloubka zápichu t_{max}	6,5 mm
Délka hlavy L_1	19,5 mm
Celková délka L	120 mm
Velikost stopky	16 mm
CWN-CWX	0,5 - 3,2 mm
Označení výrobce	PCHR 16-24
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ne
Možnost axiálního upichování	ne
Druh produktu	Soustružnický držák

