



Nožový držák PENTACUT PCH 24-34, pravý, Velikost stopky / velikost destičky: 20/24mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	273924 20/24
GTIN	7291075172034
Třída artiklu	26D

Popis

Vhodné pro:

Vyměnitelné břity č. 273937 – 273939.

Technický popis

Celková délka L	120 mm
Délka hlavy L ₁	19,5 mm
Hloubka zápichu t _{max}	6,5 mm
Velikost stopky	20 mm
Řada	PENTACUT
CWN-CWX	0,5 - 3,2 mm
Velikost destiček	12 mm
Označení výrobce	PCHR 20-24
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ne
Možnost axiálního upichování	ne
Druh produktu	Soustružnický držák

