



Nožový držák PENTACUT PCH 24-34, pravý, Velikost stopky / velikost destičky: 25/24mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	273924 25/24
GTIN	7291075172089
Třída artiklu	26D

Popis

Vhodné pro:

Vyměnitelné břity č. 273937 – 273939.

Technický popis

Délka hlavy L_1	19,5 mm
Hloubka zápichu t_{max}	6,5 mm
Celková délka L	135 mm
Řada	PENTACUT
Velikost stopky	25 mm
CWN-CWX	0,5 - 3,2 mm
Označení výrobce	PCHR 25-24
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ne
Možnost axiálního upichování	ne
Druh produktu	Soustružnický držák

