



Nožový držák PENTACUT PCH 24-34, pravý, Velikost stopky / velikost destičky: 20/34mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	273924 20/34
GTIN	7291075287134
Třída artiklu	26D

Popis

Vhodné pro:

Vyměnitelné břity č. 273937 – 273939.

Technický popis

Hloubka zápichu t_{max}	10 mm
Řada	PENTACUT
Celková délka L	120 mm
Délka hlavy L_1	31 mm
Velikost stopky	20 mm
HBH	6 mm
CWN-CWX	1,5 - 4 mm
Označení výrobce	PCHR 20-34
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ne
Možnost axiálního upichování	ne
Druh produktu	Soustružnický držák

