



Vyměnitelné břity PENTACUT 24N-J/34N-J, IC908, Šířka zápichu w / velikost destičky: 4/24mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	273937 4/24
GTIN	7291075151541
Třída artiklu	26K

Popis

Provedení:

Pozitivní tvarovač třísky. Měkký řez. Nízké až střední posuvy.

Použití:

Volba číslo jedna pro přesné zapichování. Je možné i upichování. Vhodné i pro přerušované řezy.

Vhodné pro:

Nožový držák č. 273924–273925.

Upozornění:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

Rohový rádius R	0,4 mm
Šířka zápichu w	4 mm
Hloubka zápichu t_{max}	6,25 mm
Tolerance šířky zápichu w	0,02 mm
Posuv f	0,04 - 0,18 mm/ot,

Tolerance rohový rádius R	0,03 mm
Velikost destiček Ø d	24 mm
Řada	PENTACUT
Označení výrobce	PENTA 24N400J040 IC908
Počet výměn/řezání	5
Řezný materiál	TK
Profil vyměnitelné břitové destičky	neutrální
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hlavní způsob použití	UNI
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	J
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 180 m/min
Typ	IC908
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů