




## Vyměnitelné břity PENTACUT 24N-C/34N-C, IC908, Šířka zápichu w / velikost destičky: 2/24mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	273939 2/24
GTIN	7291075346817
Třída artiklu	26K

### Popis

**Provedení:**

Lamače třísek s výraznou ochrannou fazetkou. Střední až vysoké posuvy.

**Použití:**

Volba číslo jedna pro přesné zapichování. Je možné i upichování. Vhodné i pro přerušované řezy.

**Vhodné pro:**

Nožový držák č. 273924–273925.

**Upozornění:**

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

### Technický popis

Tolerance šířky zápichu w	0,02 mm
Posuv f	0,05 - 0,16 mm/ot,
Rohový rádius R	0,2 mm
Šířka zápichu w	2 mm
Hloubka zápichu $t_{max}$	6 mm

Tolerance rohový rádius R	0,05 mm
Velikost destiček Ø d	24 mm
Řada	PENTACUT
Označení výrobce	PENTA 24N200C020 IC908
Počet výměn/řezání	5
Řezný materiál	TK
Profil vyměnitelné břitové destičky	neutrální
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hlavní způsob použití	UNI
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	C
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	60 - 180 m/min
Typ	IC908
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů