



Nožový držák PENTACUT PCH 24-34, pravý, Velikost stopky / velikost destičky: 25/34mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	273924 25/34
GTIN	7291075287110
Třída artiklu	26D

Popis

Vhodné pro:

Vyměnitelné břity č. 273937 – 273939.

Technický popis

Hloubka zápichu t_{max}	10 mm
Velikost stopky	25 mm
Řada	PENTACUT
Celková délka L	135 mm
Délka hlavy L_1	31 mm
CWN-CWX	1,5 - 4 mm
Označení výrobce	PCHR 25-34
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ne
Možnost axiálního upichování	ne
Druh produktu	Soustružnický držák

